

地址：广州市天河区高唐软件园思成路3号首层
电话：020-32955999（10线）；020-82169666（10线）
邮箱：service@biuged.com

传真：020-32955818
网址：www.biuged.com

仪器安装要求确认函

仪器名称	落地式氙灯老化试验箱	仪器型号	BGD 866
仪器外形尺寸 (mm/L×W×H)	925*600*1050mm	仪器净重(KG)	140
电源	220V; 50HZ	仪器最大电流/功率	16A/2.6KW
安装要求项目		客户确认	备注
1. 安装区域净面积 $\geq 6m^2$ 的实验室内			
2. 仪器工作环境温度能长期保持 $22^{\circ}C \sim 30^{\circ}C$ （建议配备独立空调）			
3. 仪器工作环境相对湿度能长期保持 $30\% \sim 80\%$			
4. 仪器工作环境无强电磁场，无高浓度粉尘及腐蚀性气体（如安装了盐雾腐蚀箱）和易燃物			
5. 配备有供电回路、地线及空气断路器			
6. 配备有220V 50HZ 16A的供电电源插座			
7. 配备有符合实验室3级用水（电导率 $\leq 5us/cm$ ）的水源			
8. 若使用我公司提供的纯水装置，则需配备有供水管道及水阀；且供水水压 $\geq 2.0kg/cm^2$ ；电导率 $\leq 120us/cm$			
9. 配备有排水系统；排水管道直径50mm以上且距地面高度不超过10cm，距设备安装位置距离不超过0.5米			

客户确认：

日期：

备注：

- 1.请收到后尽快确认仪器拟安装的环境是否符合上述要求，并签字盖章回传
- 2.若用户的安装环境无法达到上述要求，我公司则有可能对仪器在免保期内发生的故障进行收费
- 3.只有收到此确认函后，我公司才会安排工程师上门安装调试
- 4.若对安装环境有任何疑问，请及时联系020-32955819 13380021608（谢工）